

Snabbguide ECL Comfort 110, applikation 130

Hur navigerar man?



- Inställning av temperaturer och värden.
-
- Växla mellan menylinjer.
-
- Välj / retur
- 2 sek.
Återgå till meny för daglig användare.

Vad betyder symbolerna?




- Den önskade tilloppstemperaturen påverkas t ex av rums- eller returtemperatur.
- Motorn stänger reglerventilen.
- Motorn öppnar reglerventilen.
- Motorn aktiverar inte ventilen.
- Pumpen är i drift.
- Pumpen är inte i drift.
- Regulatorn är i inställning sänkingsperiod.
- Regulatorn förbereder sig för inställning sänkingsperiod (symbolen blinkar).
- Regulatorn är i inställning komfortperiod.
- Regulatorn förbereder sig för inställning komfortperiod (symbolen blinkar).


Daglig användning



- Anpassa temperaturen i den aktuella reglerinställningen.
-



- Välj inställning:
Auto, Komfort, Sänkning, Standby
-



- Tidsprogram med start- och stopptider för komfortperioder för varje veckodag:
Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag, Lördag, Söndag
-

- Underhåll:
Tryck på knappen och håll kvar i 2 sek.

Snabbguide ECL Comfort 110, applikation 130

Underhåll



Daglig användning:
Tryck på knappen och håll kvar i 2 sek.



1000
Datum - tid



1000 Datum - tid

2000
Tilloppstemp.



2175 Kurva
2176 Förskjutning
2177 Temp. min.
2178 Temp.max

3000
Rumstemp. begr.



3015 I-tid
3182 Först. max.
3183 Först. min.

4000
Returtemp. begr.



4030 Begränsning
4035 Först. max.
4036 Först. min.
4037 I-tid
4085 Prioritet

5000
Optimering



5011 Sänkn.gräns	5020 Baserad på
5012 Forcering	5021 Totalstopp
5013 Ramp	5081 Ack.faktor
5014 Optimering	5179 Urkoppling

6000
Reslerparametrar



6174 Motorskydd
6184 P-band
6185 I-tid
6186 Tid motor
6187 Neutralzon

7000
Applikation



7010 ECA adress	7093 Temp.standby
7022 Pumpmotion	7141 Överst.
7023 Ventilmotion	7162 Knäckpunkt
7024 Motortyp	7189 Min. gångtid
7052 Tappvv prio	7198 Somm./vint.
7077 Frysskydd	7199 ECL adress
7078 Pumpstopp	7600 Typ

8000
Service



8300 Bestnr.
8301 Ver.
8310 Bakgr.ljus
8311 Kontrast
8315 Språk
8320 MOD adress